




## Glodača glava za velike posmake MFH mini, s rupom, $\varnothing D$ / broj pločica Z: 40/7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Razred artikla	250

### Tehnički opis

$\varnothing D_3$	33 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Broj oštrica Z	7
$\varnothing$ prihvatne rupe	16 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	73 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	31,3 mm

Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	0,55 stupanj
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s rupom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

**Pribor**

Stezni vijak	229713
--------------	--------