

HOLEX**Radna platforma sa sklopljivim nogama, Visina platforme: 700 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966540 700
GTIN	4045197801760
Razred artikla	92L

Opis**Izvedba:**

Stepenice od aluminija i platforma od aluminijskog izbrazdanog lima. Noge preklopne s protukliznim plastičnim postoljem.

Standard:**Gemäß DIN EN 131.**

Tehnika uspona nosivost: 150 kg

Radna visina cca: 2,7 m

Visina platforme bez ograde: 0,7 m

Širina platforme: 1730 mm

Dubina platforme: 290 mm

Težina: 10,3 kg

Tehnički opis

Radna visina cca	2,7 m
Dubina platforme	290 mm
Širina platforme	1730 mm
Težina	10,3 kg
Visina platforme bez ograde	0,7 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Ljestve za platformu

