

**Garant****Rashladna jedinica, tip: CU1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	354215 CU1
GTIN	4045197801784
Razred artikla	31E

**Opis****Izvedba:**

- Površina za odlaganje umetaka za hlađenje.
- Samostojeća izvedba.
- 2 × kvalitetne vodilice hladnjaka (bez oštećenja alata!).

**Upotreba:**

- Za hlađenje prema konturama.

**Dio isporuke:**

- Uključuje aktivni hladnjak.
- 5 umetaka za hlađenje Ø 6 – 32 mm br. 354260.

**Dodatni pribor:**

- Odgovarajuća donji ormar br. 354290.
- Rashladni umetci br. 354260 – br. 354279 na popisu zamjenskih dijelova.

**Napomena:**

Za pogon aktivnog hladnjaka potrebno je 1,4 litara etilglikola (npr. glisantin G48).

**Tehnički opis**

Aktivni rashladni modul širina	413 mm
--------------------------------	--------

Težina	39 kg
Aktivni rashladni modul dubina	283 mm
Težina aktivnog rashladnog modula	22 kg
Aktivni rashladni modul visina	415 mm
Dubina	533 mm
Aktivni rashladni modul snaga	0,47 kW
širina	430 mm
Visina	902 mm
Aktivni rashladni priključak	230 V / 50 60 Hz
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Rashladni umetak

## Pribor

Rashladni umetak $4,5^{\circ}$ za stezni $\varnothing$ D1 6-8 mm	354265 6-8
Kratki adapter za hlađenje $4,5^{\circ}$ za stezni $\varnothing$ 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Rashladni umetak $4,5^{\circ}$ za stezni $\varnothing$ D1 3-5 mm	354260 3-5
Kratki adapter za hlađenje $4,5^{\circ}$ za stezni $\varnothing$ 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Rashladni umetak $3^{\circ}$ za stezni $\varnothing$ D1 12 mm	354268 12
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 50	354226 50
Rashladni umetak $3^{\circ}$ za stezni $\varnothing$ D1 6 mm	354268 6
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni $\varnothing$ 3-5 mm	354240 3-5
Dugački adapter za hlađenje $4,5^{\circ}$ za stezni $\varnothing$ 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 32	354226 32
Dugački adapter za hlađenje $4,5^{\circ}$ za stezni $\varnothing$ 6-9 mm	354236 6-9
Osnovni prihvat alataza PSC za PSC konusnu dršku 40	354227 40
Dugački adapter za hlađenje $4,5^{\circ}$ za stezni $\varnothing$ 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 63	354226 63

Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 80	354226 80
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Rashladni umetak4,5° za stezni Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Osnovni prihvat alataza PSC za PSC konusnu dršku 30	354227 30
Osnovni prihvat alataza PSC za PSC konusnu dršku 63	354227 63
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Rashladni umetak3° za stezni Ø D1 3 mm	354268 3
Rashladni umetak4,5° za stezni Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Rashladni umetak neobrađen	354279
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 40	354226 40
Rashladni umetak3° za stezni Ø D1 5 mm	354268 5
Rashladni umetak4,5° za stezni Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Rashladni umetak4,5° za stezni Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Rashladni umetak4,5° za stezni Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Rashladni umetak4,5° za stezni Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 30	354225 30
Osnovni prihvat alataza HSK za HSK konusnu dršku 100	354226 100
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Rashladni umetak3° za stezni Ø D1 8 mm	354268 8
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Rashladni umetak4,5° za stezni Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Rashladni umetak3° za stezni Ø D1 10 mm	354268 10
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9

Rashladni umetak <sup>3°</sup> za stezni Ø D1 4 mm	354268 4
Donji ormar za uređaj za termostežanje širina 1500 mm	354291 1500
Osnovni prihvata alata za PSC za PSC konusnu dršku 50	354227 50