

Garant**Centrična stega, neutralna, širina čeljusti A: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360133 120
GTIN	4045197801906
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Centrična stega za fleksibilnu primjenu.

- **Apsolutna sigurnost funkcija zahvaljujući zatvorenom kućištu.**
- **Visoka preciznost, točnost ponavljanja 0,02 mm.**
- **Varijabilno namještanje centra $\pm 0,02$ mm.**
- **Kaljene radne površine.**
- **Čvrsta izvedba od alatnog čelika, zaštita površine pomoću kratkog nitriranja.**

Prednost:

Multifunkcionalna primjena.

- **Fleksibilna mala težina.**

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu, savršeno za stezanje obradaka.

Odgovara:

Izravno na stolu stroja, sustavu za paletiranje ili 3-stranoj konzoli br. 360156.

Dio isporuke:

Uključuje nastavak za nasadne ključeve br. 642700 vel. E12.

Uključuje 2 stege.

Dodatni pribor:

Varijante čeljusti br. 360135 – 360151.

Tehnički opis

Hod	25 mm
širina	120 mm
Okretni moment	60 Nm
Maksimalna sila stezanja do	25,5 kN
Visina	50,2 mm
Duljina	130 mm
Težina	5,1 kg
Širina čeljusti A	120 mm
odgovaraju kodu boja	ZC120
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Par ozubljenjih nasadnih čeljusti za tip 120	360143 120
HM nasadne čeljusti, par za tip 120	360136 120
HM nasadne čeljusti, par za tip 120	360138 120
HM nasadne čeljusti, par za tip 120	360135 120
Par prizmatičnih čeljusti za tip 120	360148 120
Par ozubljenjih nasadnih čeljusti za tip 120	360141 120
Par nasadnih čeljusti, mekanih za tip 120	360145 120
Par ozubljenjih nasadnih čeljusti za tip 120	360140 120