



Digitalno radioničko pomično mjerilo IP67 s mjernim vrhovima, mjerno područje: 500mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 415365 500 |
| GTIN | 2050001859105 |
| Razred artikla | 46P |

Opis

Izvedba:

Izrazito veliki LCD zaslon sa snažnim kontrastom. Visina znamenki 8 mm odnosno 14 mm (od veličine 500 mm). S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija). Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948 vel. USB2.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------|
| Očitavanje | 0,0005 col |
| Duljina kraka | 150 mm |
| Očitavanje | mm / inči |
| Kalibriranje | A1 |
| Očitavanje | 0,01 mm |
| Granica odstupanja | 0,04 mm |
| Ø umetka za unutarnje mjerenje | 10 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Standard | Tvornička norma |
| Prihvat | USB sučelje |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Materijal | Nehrđajući čelik, INOX |
| sve dijelove | kaljeno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |

Usluge

| | |
|---|------------|
| KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm | 021000 500 |
| DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm | 021010 500 |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Priključni kabel tip USB2 | 498948 USB2 |
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |