



## Digitalno radioničko pomično mjerilo IP67 bez mjernih vrhova, mjerno područje: 500mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	415366 500
GTIN	2050001858979
Razred artikla	46P

### Opis

#### Izvedba:

Izrazito veliki LCD zaslon sa snažnim kontrastom. Visina znamenki 8 mm odnosno 14 mm (od veličine 500 mm). S Preset funkcijom (prethodno podešavanje dimenzija). Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje bateriju br. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948 vel. USB2.

### Tehnički opis

Očitavanje	0,0005 col
Granica odstupanja	0,04 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Očitavanje	mm / inči
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	150 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Prihvat	USB sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

## Usluge

DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500

## Pribor

Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032