




Aluminijska ljepljiva traka, Širina×Duljina (mm×m): 50X55



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083635 50X55
GTIN	2050001712301
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Mekana aluminijska ljepljiva traka prikladna je za galvaniziranje, odlikuje se dobrom refleksijom topline i svjetla i otporna je na nepovoljne vremenske uvjete i kemijska zagađenja.

3M™ 431 pokazuje izvrsna svojstva brtvljenja zahvaljujući dobroj zaštiti od vlage i bez poteškoća se može koristiti i na dugoročnim primjenama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Ljepilo: Akrilat

Boja: srebrna

Duljina: 55 m

širina: 50 mm

Debljina: 0,09 mm

Tehnički opis

Debljina	0,09 mm
širina	50 mm

List s podacima

Oznaka proizvođača	431
Boja	srebrna
Duljina	55 m
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Temperatura skladištenja	20 °C
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	otporan na vlagu
vrsta ljepljive trake	jednostrano
s odvajajućim slojem (liner)	ne
postojanost na temperaturi do	-55 - 155 °C
Materijal nosača	Aluminij
Vlačna čvrstoća	3,38 N/mm
ljepilo	Akrilat
Sposobnost širenja	5 %
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Primjena	Obložiti
Primjena	Zaštititi
Primjena	Maskirati
Primjena	Spojiti
Primjena	Zabrtviti
Snaga lijepljenja na čeliku	0,44 N/mm
Vrsta proizvoda	Selotejp