

**Svrdo za beton od tvrdog metala „CYL-3“, Ø svrdla: 4,5 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786005 4,5
GTIN	3165140186698
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Svrdo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Drška: Cilindrična drška

Duljina spirale: 40 mm

ukupna duljina: 75 mm

Ø drške: 4,5 mm

Tehnički opis

SvrdoØ	4,5 mm
Duljina spirale	40 mm
ukupna duljina	75 mm
Ø drške	4,5 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468

Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrlo za kamen