

**Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala „CYL-9“, Ø svrdla: 10 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	787005 10
GTIN	3165140044875
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Brušeni vrh **od tvrdog metala, i s višenamjenskim reznim oštricama**. Centralno brušena rezna oštrica omogućuje zabušivanje i na tvrdim površinama. Drška od poboljšanog čelika.

Upotreba:

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:

- **Cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.**
- **Pločice, keramika, mramor, staklo.**
- **Armirani beton.**

Napomena:

- **Pozor: koristiti samo za bušenje (bez udara)!**
- **Brže bušenje i više izbušenih rupa rupa po punjenju akumulatora, nego s udarnim svrdlima.**

Drška: Cilindrična drška

Duljina spirale: 80 mm

ukupna duljina: 120 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
SvrdloØ	10 mm
ukupna duljina	120 mm
Duljina spirale	80 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Drška	Cilindrična drška

Vrsta proizvoda

Višenamjensko svrdlo