

Garant**Brusni diskovi (CER), Ø 76,2 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554013 120
GTIN	4045197802354
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Jako visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrasećem keramičkom zrnju (CER).

Upotreba:

Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

Sredstvo za brušenje	Keramičko zrnje
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Podloga sredstva za brušenje	Podloga od vlakna

Atribut imena proizvoda	Ø 76,2 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm mekano Vanjski Ø 75 mm	554091 75
Gumeni potporni tanjur s prihvatom M14 tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554094 75
Gumeni prihvatni tanjur s prihvatom M14 tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554088 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554093 75
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 75 mm	554090 75

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 75
mm

554089 75

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje Vanjski Ø 75
mm

554092 75