

**Mahr****Digitalni dubinomjer IP 67, mjerno područje: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418753 100
GTIN	4059192059095
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, itd.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

1 baterija br. 081560 vel. CR2032. Uključujući 3 mjerna umetka (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm i polumjer 6 mm).

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498940. Pločasti mjerni uložak br. 418660 vel. 0,5, specijalno ticalo br. 434900 - 4915 s navojem M2,5.

**Tehnički opis**

Ø mjerne šipke	4 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 100 mm
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	mm / inč
Presjek mjerne vodilice	16 × 3 mm
Duljina mosta	85 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Pomični dubinomjer s utorima

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Tanjurasti mjerni uložak debljina tanjura 1 mm	418660 1
Poklopac za bateriju	412235
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Tanjurasti mjerni uložak debljina tanjura 0,5 mm	418660 0,5
Čelično ticalo tip 2	434900 2