

**Mahr****Digitalni dubinomjer IP 67, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418753 200
GTIN	4059192057343
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, itd. Mjerna letvica s dvostrukom kukom. Obje dodirne površine u jednoj ravnini.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498940.

**Tehnički opis**

Kalibriranje	A2
Mjerno područje	0 - 200 mm
Duljina mosta	100 mm
Očitavanje	mm / inč
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Presjek mjerne vodilice	11,5 × 3,6 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Pomični dubinomjer s utorima

## Usluge

DAkKS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021230 200
KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021220 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Poklopac za bateriju	412235