

Klauke®**Velika kliješta za krimpanje, tip: K05SYNCRO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Razred artikla	76C

Opis**Izvedba:**

Čvrsta glava sa zglobom i ugrađenim okretnim valjčićima. Cjevaste ručice s plastičnim ručkama. Dodjela presjeka vidljiva na profilnim pločama.

Postavljanje profilnih ploča jednom rukom. Garantirano sigurno postavljanje poprečnog reza pomoću sinkroiziranog postavljanja profilnih ploča. S ergonomskim 2-komponentnim zahvatom i obostranom protukliznom zaštitom.

Upotreba:

Za neizolirane **cjevaste kableske spojnice i spojnice cijevi (normalna izvedba).**

Napomena:

Ne odgovara za spojnicu prema DIN i za francusku CNF-kabelsku spojnicu.

Kliješta za krimpanje za DIN i francuske CNF-kableske spojnice isporučiva su na upit.

Tehnički opis

za presjek vodova	6 - 50 mm ²
ukupna duljina	390 mm
Težina	1,2 kg
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje

Pribor

Garnitura zamjenskih steznih čeljusti tip K05SYNCRO

729915 K05SYNCRO