

Garant**RC.X 1003, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260640 HB7020
GTIN	4045197801845
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HB7020 Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMX 1003
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje