

**Garant****RC.X 1204, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260650 HB7020
GTIN	4045197801869
Razred artikla	21G

**Opis**

RC.X 1204 HB7020 Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 350 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	HB7020
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMX 1204
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje