

**Combidisc® brusni disk Dijamant, Ø 50,8 mm, granulacija: 220****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554033 220
GTIN	4007220750506
Razred artikla	55G

Opis**Izvedba:**

Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Brusni diskovi s dijamantnim zrnom (D) za **izrazito tvrde materijale** poput tvrdog metala, stakla, keramike, CFK/GFK i slojem za zaštitu od trošenja (npr. emajl). Primjena na tvrdim, odnosno srednje tvrdim brusnim diskovima.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Roloc™ Bristle disk pronaći ćete pod brojem 573510 ff.

Tehnički opis

Granulacija	220
Ø ploče	50,8 mm
odgovara veličini zrna	76 µm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D

Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
maksimalan broj okretaja	7500 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Ti	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554089 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje Vanjski Ø 50 mm	554092 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554093 50
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 50 mm	554090 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm mekano Vanjski Ø 50 mm	554091 50