



Bušilica s dvije brzine, tip: 720554



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075150 720554
GTIN	4014586882512
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Kompaktna ručna bušilica s dvije brzine za bušenje, upuštanje, urezivanje navoja i vijčane spojeve.**
- **Kontinuirano elektroničko namještanje broja okretaja za bušenje i vijčane spojeve.**
- **Ugrađeni prekidač s preklapanjem na desni/lijevi hod za ugodno rukovanje.**

Nazubljena dodatna ručica za sigurno držanje (oblik).

Prednost:

Elektroničko postavljanje broja okretaja, bez stupnjeva.

Dio isporuke:

Uključuje brzosteznu bušecu glavu s osiguranjem sile stezanja, dodatnu ručku.

Napomena:

Odgovarajuća spiralna svrdla naći ćete od br. 114000.

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 2. brzina	25 mm
Prihvat snaga	500 W
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	35 mm
Oznaka proizvođača	BOP 10-2
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	10 mm

Prihvat stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 2. brzina	8 mm
Težina	2 kg
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Područje stezanja stezne glave	1,5 - 13 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 700 min ⁻¹
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 2250 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica