



Bušilica s dvije brzine, tip: 720555



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075150 720555
GTIN	4014586882567
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Kompaktna ručna bušilica s dvije brzine za bušenje, upuštanje, urezivanje navoja i vijčane spojeve.**
- **Kontinuirano elektroničko namještanje broja okretaja za bušenje i vijčane spojeve.**
- **Ugrađeni prekidač s preklapanjem na desni/lijevi hod za ugodno rukovanje.**

Nazubljena dodatna ručica za sigurno držanje (oblik).

Prednost:

Elektroničko postavljanje broja okretaja, bez stupnjeva.

Dio isporuke:

Uključuje brzosteznu bušecu glavu s osiguranjem sile stezanja, dodatnu ručku.

Napomena:

Odgovarajuća spiralna svrdla naći ćete od br. 114000.

Tehnički opis

Područje stezanja stezne glave	1,5 - 13 mm
Težina	2 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	37 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 2. brzina	10 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	13 mm

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	BOP 13-2
Prihvat stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
Prihvat snaga	550 W
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 2. brzina	27 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 680 min ⁻¹
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 2200 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica