

HOLEX**Digitalni dubinomjer, mjerno područje: 100mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 418755 100 |
| GTIN | 4045197801890 |
| Razred artikla | 42A |

Opis**Izvedba:**

Digitalno dubinsko pomično mjerilo za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa i rupa. Izvedba kojom se štedi na težini od čelika pojačanog aluminijskim profilima, površinom obloženom oksidom. Optimalna vodeća i klizna svojstva zahvaljujući unutarnjem, dvostrukom vođenju prizme. Različiti mjerni šiljci (M2,5) mogu se zaviti u mjernu letvicu.

Aluminijski profil ojačan čelikom s eloksiranom površinom. Dvostruko vođenje prizmatičnim vodilicama. Mjerni šiljci (M2,5) izmjenjivi.

Upotreba:

Mjerenje suženja, utora, provrta i upusta.

Dio isporuke:

Mjerni šiljci s čeličnom kuglicom, pločasti uložak, br. 434900 vel. 11, mjerni graničnik 150 mm i 350 mm, baterija br. 081560 vel. LR44.

Napomena:

Mjerni graničnici od 550 mm, 750 mm i 900 mm na upit.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ø disk umetka | 10 mm |
| Mjerno područje | 0 - 100 mm |
| Očitavanje | mm / inč |
| Ø mjerne šipke | 4 mm |
| Granica odstupanja | 0,03 mm |
| Presjek mjerne vodilice | 23,5 × 9 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Kalibriranje | A1 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 LR44 |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Standard | Standard proizvođača |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Pomični dubinomjer s utorima |

Usluge

| | |
|---|------------|
| KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm | 021000 200 |
| DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm | 021010 200 |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije LR44 | 081560 LR44 |
|--|-------------|