


**HOLEX****Lepezasti brusni valjak Filc (SiC), grubo, Ø glave×širina glave: 80X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554971 80X50
GTIN	4045197803979
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored filcne tkanine oko osi alata. Ø drške 6 mm.

Silicij-karbid zrno oštih bridova (SiC) omogućuje agresivno brušenje i **blago sjajan završni izgled.**

**Upotreba:**

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

**Tehnički opis**

Ø glave	80 mm
preporučan broj okretaja	4000 min <sup>-1</sup>
Ø drške	6 mm
maksimalan broj okretaja	7000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	50 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC

Usporedba granulacije	100
Stupanj finoće	grubo
Atribut imena proizvoda	grubo
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		