


**Garant****Lepezasti brusni valjak (CER), Zrno 120, Ø glave×širina glave: 60X30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554170 60X30
GTIN	4045197803832
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.  
Brusne lamele posipane **keramičkm zrnom(CER)**.

**Upotreba:**

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

**Tehnički opis**

Ø glave	60 mm
Širina glave	30 mm
maksimalan broj okretaja	12700 min <sup>-1</sup>
preporučeni broj okretaja	8000 min <sup>-1</sup>
Ø drške	6 mm
Granulacija	120
Sredstvo za brušenje	Keramičko zрно (CER)

Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Atribut imena proizvoda	Zrno 120
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		