

**Momentni ključ s račnom, maks. stezni moment: 300Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657272 300
GTIN	4045197804136
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Robusni momentni ključ s jednim krakom, podesiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki.

Fiksno ugrađena račna kao prihvat za nasadne ključeve.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft. Račna s prolaznim **četverokutnim nastavcima** i zatikom za **desno i lijevo stezanje**.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za manje do srednje serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 3 % od prikazane vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Prikaz	analogno
Težina	1350 g
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
maskimalan okretni moment	300 Nm
Izlazni četverokut	1/2 col
Područje okretnog momenta	60 - 300 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	460 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbf·ft
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Ukupna duljina L	587 mm
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm

020020 1000

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm

020010 400

Pribor

Asortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon 1/2
col

657271 1/2