

HOLEX**Osnovna jedinica momentnog ključa bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 50Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657277 50
GTIN	4045197804143
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Robusni momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki.

Osnovna jedinica s utičnim četverokutom (bez utičnog alata). Odgovarajući utični alati, br. 657582 – 657950.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za manje do srednje serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 3 % od prikazane vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	50 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Težina	700 g
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 Nm
Prikaz	analogno
Područje okretnog momenta	10 - 50 Nm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbf·ft
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	206 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	237 mm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	31,8 mm
Ukupna duljina L	335 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično

Aktivacijska signalizacija	akustično
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400

Pribor

Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657630 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657582 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657582 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657582 1-3/8
Utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657630 1-3/8
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657630 1-1/2