

**HOLEX****Osnovna jedinica momentnog ključa bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 200Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657277 200
GTIN	4045197804167
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Robusni momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki.

Osnovna jedinica s utičnim četverokutom (bez utičnog alata). Odgovarajući utični alati, br. 657582 – 657950.

**Mjerne jedinice:** Nm, lbfft.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Upotreba:**

Za manje do srednje serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

$\pm 3$  % od prikazane vrijednosti.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
maskimalan okretni moment	200 Nm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Težina	1000 g
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Prikaz	analogno
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	369 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L <sub>2</sub> ]	40 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [L <sub>1</sub> ]	329 mm
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	465 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično

Aktivacijska signalizacija	akustično
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

## Pribor

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Utična račnas izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2