

HOLEX**Osnovna jedinica momentnog ključa bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 300Nm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 657277 300 |
| GTIN | 4045197804174 |
| Razred artikla | 62E |

Opis**Izvedba:**

Robusni momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki.

Osnovna jedinica s utičnim četverokutom (bez utičnog alata). Odgovarajući utični alati, br. 657582 – 657950.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za manje do srednje serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 3 % od prikazane vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

| | |
|--|--|
| Težina | 1350 g |
| Mogućnost zamjene alata | Utični alat |
| Točnost mjerenja momenta | ±3 % |
| maskimalan okretni moment | 300 Nm |
| Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm |
| Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje |
| Prikaz | analogno |
| Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 1 Nm |
| Područje okretnog momenta | 60 - 300 Nm |
| Ukupna duljina L | 588 mm |
| Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃] | 488 mm |
| Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje |
| Odziv | aktivirajući |
| Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂] | 40 mm |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Očitavanje | Nm |
| Očitavanje | lbfft |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi |
| Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) |
| Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁] | 448 mm |
| Mjerni postupak | Zakretni moment |
| Kalibriranje | O1 |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača |
| Protokoliranje podataka | ne |
| Mjerna tehnika | mehaničko |
| Aktivacijska signalizacija | akustično |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Aktivacijska signalizacija | akustično |
| Vrsta proizvoda | Momentni ključ |

Usluge

| | |
|---|-------------|
| KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm | 020010 400 |
| DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm | 020020 1000 |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Utična račna izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col | 657580 2-1/2 |
| Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col | 657620 2-1/2 |
| Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col | 657630 2-3/4 |
| Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col | 657630 2-1/2 |
| Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col | 657582 2-1/2 |