

**Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 50Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657352 50
GTIN	4045197804181
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Jednoručni momentni ključ nema skalu za podešavanje. Podešavanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. Fiksno ugrađena račna s neodvojivim prolaznim četverokutnim nastavcima **za desno i lijevo pritezanje**.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±3 % podešene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Izlazni Četverokut	3/8 col
Težina	1000 g
maskimalan okretni moment	50 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Područje okretnog momenta	10 - 50 Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Očitavanje	Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	328 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	209 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
	020090 400

Kalibriranje i podešavanje Momentni ključ bez skale maks.
stezni moment 400 Nm

DAkS kalibriranje i podešavanje Momentni ključ bez skale
maks. stezni moment 1000 Nm

020190 1000

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog
ključa „ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm

654460 60

Asortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon 3/8
col

657271 3/8