

**Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 100Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657352 100
GTIN	4045197804198
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Jednoručni momentni ključ nema skalu za podešavanje. Podešavanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. Fiksno ugrađena račna s neodvojivim prolaznim četverokutnim nastavcima **za desno i lijevo pritezanje**.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±3 % podešene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	1000 g
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
maskimalan okretni moment	100 Nm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Područje okretnog momenta	20 - 100 Nm
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	375 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	252 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
	020020 1000

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm

DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale
maks. stezni moment 1000 Nm

020190 1000

Pribor

Asortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon 1/2
col

657271 1/2

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog
ključa„ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm

654460 400