

**HOLEX****Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 200Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657352 200
GTIN	4045197804204
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Jednoručni momentni ključ nema skalu za podešavanje. Podešavanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. Fiksno ugrađena račna s neodvojivim prolaznim četverokutnim nastavcima **za desno i lijevo pritezanje**.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Upotreba:**

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

±3 % podešene vrijednosti.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Izlazni Četverokut	1/2 col
maskimalan okretni moment	200 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Težina	1200 g
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l <sub>3</sub> ]	335 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Odziv	aktivirajući
Očitavanje	Nm
Ukupna duljina L	459 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje i podešavanje Momentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

**Pribor**

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400
Asortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon 1/2 col	657271 1/2