

HOLEX**Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 300Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657352 300
GTIN	4045197804211
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Jednoručni momentni ključ nema skalu za podešavanje. Podešavanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. Fiksno ugrađena račna s neodvojivim prolaznim četverokutnim nastavcima **za desno i lijevo pritezanje**.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±3 % podešene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/2 col
maskimalan okretni moment	300 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Težina	1600 g
Područje okretnog momenta	60 - 300 Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Očitavanje	Nm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	460 mm
Ukupna duljina L	587 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400

PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400
Asortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon 1/2 col	657271 1/2