

**HOLEX****Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 20Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657352 20
GTIN	4045197546012
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Jednoručni momentni ključ nema skalu za podešavanje. Podešavanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S **preklopnom račnom** i fiksnim četverokutnim nastavkom – samo za pritezanje udesno.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Upotreba:**

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

±3 % podešene vrijednosti.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Točnost mjerenja momenta	±3 %
Težina	400 g
Izlazni Četverokut	1/4 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno
maskimalan okretni moment	20 Nm
Područje okretnog momenta	4 - 20 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Odziv	aktivirajući
Ukupna duljina L	232 mm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I <sub>3</sub> ]	166 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment  
1000 Nm

020020 1000

020090 400

Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

**Pribor**

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm	654460 60
Asortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon 1/4 col	657271 1/4
Uređaj za ispitivanje okretnog momenta momentnog ključa„SmartCheck“ maks. stezni moment 10 Nm	654650 10