

BMI**Tračni metar Vario, točnost 1, duljina trake: 5m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462090 5
GTIN	4007368112242
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Izrazito lagan i praktičan metar u traci za profesionalnu primjenu. Kućište od poliamida pojačanog staklenim nitima. **S graničnikom i automatskim usporenim namotavanjem.** Klizni ležajevi od posebnog materijala TRIBOCOMP® s teflonom pružaju **lagano klizanje** i izrazito lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna **antirefleksijska zaštita** osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjjetljenja.

Tehnički opis

Širina kućišta	26 mm
Duljina trake	5 m
Duljina kućišta	75 mm
Širina trake	16 mm
Visina kućišta	70 mm
Standard	EG I
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m

026240 5