

**BMI®****Tračni metar Vario, točnost 1, duljina trake: 8m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462090 8
GTIN	4007368112259
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

Izrazito lagan i praktičan metar u traci za profesionalnu primjenu. Kućište od poliamida pojačanog staklenim nitima. **S graničnikom i automatskim usporenim namotavanjem.** Klizni ležajevi od posebnog materijala TRIBOCOMP® s teflonom pružaju **lagano klizanje** i izrazito lagano kretanje. Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna **antirefleksijska zaštita** osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjjetljenja.

**Tehnički opis**

Duljina trake	8 m
Širina trake	19 mm
Visina kućišta	75 mm
Duljina kućišta	76 mm
Širina kućišta	32 mm
Standard	EG I
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

---

## Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 10 m

026240 10