



## Nosiva čeljust pomična, za tip: 160



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361337 160
GTIN	4250364402972
Razred artikla	34A

### Opis

#### Upotreba:

Nosiva čeljust koja se zakreće služi za stezanje neparalelnih steznih površina i neophodna je za stezanje obradaka koji nemaju paralelne površine.

#### Odgovara :

Titan 2 br. 361302.

#### Napomena:

Prihvat klina + pribor br. 361341 – 361352, grip umetci br. 361238 – 361250.  
odgovaraju kodu boja: LCV125G

### Tehnički opis

za tip	160
Širina čeljusti b	132 mm
c	30 mm
Visina čeljusti h	25 mm
Duljina čeljusti l	250 mm
odgovaraju kodu boja	Titan 2
odgovaraju kodu boja	LCV125G
Vrsta proizvoda	Čeljust škripca

