

**Garant****Elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom, maks. stezni moment: 12Nm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 655550 12     |
| GTIN           | 4045197804303 |
| Razred artikla | 61E           |

**Opis****Izvedba:**

Visoko precizni, elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom. Tijelo od čelika, matiran, kromiran, integralna preklopna račna s izbacivačem. Digitalni prikaz vrijednosti Nm i statusa baterije. Upravljačka tipka za uključivanje i resetiranje, automatsko isključivanje nakon 2 minute.

**Mjerna jedinica:** Nm, lbfft.

- **Preklopna račna s izbacivačem.**
- **Zaslon s prikazom statusa baterije.**
- **Jedna tipka za uključivanje / ponovno postavljanje.**
- **Mini USB priključak za punjenje.**
- **Ergonomski izvedena ručka.**

Zaslon TFT od 2,8 cola s dvostrukom ljestvicom (Nm-lbfft).

**Funkcija:**

Očitavanje postignute vrijednosti tijekom rada na mjernom satu pri čemu je fiksirana krajnja vrijednost za naknadno očitavanje. **Prikaz:** Peak (najveća vrijednost) i Track (trenutna vrijednost).

**Upotreba:**

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

U smjeru kazaljke na satu  $\pm 2\%$ , suprotno od smjera kazaljke na satu  $\pm 3\%$ .

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Dio isporuke:

Mini USB kabel za punjenje za TFT zaslon. U stabilnom plastičnom koferu.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Razlučivost  | 0,01 Nm                        |
| maskimalan okretni moment  | 12 Nm                          |
| Težina   | 700 g                          |
| Točnost mjerenja momenta   | $\pm 2 \%$                     |
| Točnost mjerenja momenta   | $\pm 3 \%$                     |
| Izlazni četverokut   | 1/4 col                        |
| Područje okretnog momenta  | 2,4 - 12 Nm                    |
| Područje okretnog momenta  | 2 - 9 lbfft                    |
| Dijagonala ekrana  | 2,8 col                        |
| Broj sadržanih baterija  | 1                              |
| Standard   | DIN EN ISO 6789                |
| Priključak   | Pogonski četverokutnik (račna) |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja                                | nije moguće podešavanje        |
| Odziv  | pokazni                        |
| Mjerni postupak  | Zakretni moment                |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja                                | Spora kazaljka                 |
| Ukupna duljina L   | 345 mm                         |
| Očitavanje   | Nm                             |
| Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [ $l_3$ ] | 269 mm                         |
| Prikaz   | digitalno                      |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kalibriranje            | O3                           |
| Smjer momenta           | Desni i lijevi hod           |
| Zapisnik o ispitivanju  | Ispitni protokol proizvođača |
| Protokoliranje podataka | ne                           |
| Mjerna tehnika          | elektronski                  |
| Tip baterije            | LR3                          |
| Opskrba energijom       | na bateriju                  |
| Vrsta proizvoda         | Momentni ključ               |

## Usluge

|   |               |
|---|---------------|
| DAkS kalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm | 020040 1000/2 |
| KalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm       | 020030 400/2  |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Coin-Driver kratak duljina oštrice 45 mm                         | 664311 45  |
| Coin-Driver duljina oštrice 45 mm                                | 664310 45  |
| Asortiman zamjenskih dijelova za račne Četverokut pogona 1/4 col | 655556 1/4 |