

Garant**Elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom, maks. stezni moment: 50Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655550 50
GTIN	4045197804327
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Visoko precizni, elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom. Tijelo od čelika, matiran, kromiran, integralna preklopna račna s izbacivačem. Digitalni prikaz vrijednosti Nm i statusa baterije. Upravljačka tipka za uključivanje i resetiranje, automatsko isključivanje nakon 2 minute.

Mjerna jedinica: Nm, lbfft.

- **Preklopna račna s izbacivačem.**
- **Zaslon s prikazom statusa baterije.**
- **Jedna tipka za uključivanje / ponovno postavljanje.**
- **Mini USB priključak za punjenje.**
- **Ergonomski izvedena ručka.**

Zaslon TFT od 2,8 cola s dvostrukom ljestvicom (Nm-lbfft).

Funkcija:

Očitavanje postignute vrijednosti tijekom rada na mjernom satu pri čemu je fiksirana krajnja vrijednost za naknadno očitavanje. **Prikaz:** Peak (najveća vrijednost) i Track (trenutna vrijednost).

Upotreba:

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

U smjeru kazaljke na satu $\pm 2\%$, suprotno od smjera kazaljke na satu $\pm 3\%$.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Dio isporuke:

Mini USB kabel za punjenje za TFT zaslon. U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±2 %
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Izlazni Četverokut	3/8 col
Razlučivost	0,01 Nm
Težina	860 g
maskimalan okretni moment	50 Nm
Područje okretnog momenta	10 - 50 Nm
Područje okretnog momenta	8 - 37 lbfft
Dijagonala ekrana	2,8 col
Broj sadržanih baterija	1
Odziv	pokazni
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Ukupna duljina L	388 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l_3]	307 mm
Očitavanje	Nm
Prikaz	digitalno
Standard	DIN EN ISO 6789

Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	elektronski
Tip baterije	LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

KalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2
DAkS kalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2

Pribor

Coin-Driver duljina oštrice 45 mm	664310 45
Asortiman zamjenskih dijelova za račne Četverokut pogona 3/8-50 col	655556 3/8-50
Coin-Driver kratak duljina oštrice 45 mm	664311 45