

**HOLEX****Roto glodalo Z čelik – grubo, HM, tip: A0616****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540740 A0616
GTIN	4045197804709
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozubljenja** omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

**Upotreba:**

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

**Tehnički opis**

Kratka oznaka ozubljenja	Z čelik
Ukupna duljina	50 mm
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Ø glave	6 mm
Opis oblika	Cilindar
Ø drške	6 mm

Oblik	A0616
Duljina glave	18 mm
Seriya	Zupčanik Z čelik
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		