

HOLEX**Roto glodalo Z čelik – grubo, HM, tip: C1020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540740 C1020
GTIN	4045197804808
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštarih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Tehnički opis

Ø glave	9,6 mm
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Oblik	C1020
Ø drške	6 mm
Ukupna duljina	64 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z čelik

Opis oblika	Valjkasto obli
Duljina glave	19 mm
Seriya	Zupčanik Z čelik
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		