

Garant**Malo roto glodalo Z9 – vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: G0313****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546908 G0313
GTIN	4045197805003
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Ø drške	3 mm
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Oblik	G0313
Kratka oznaka ozubljenja	Z9
Ø glave	3 mm
Opis oblika	Šiljasti luk
Ukupna duljina	40 mm
Duljina glave	13 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z9

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		