

Garant
Izmjenjiva glava Medium-Plus za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-područje utora D1 / D2: 124/180mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274034 124/180
GTIN	4062406204372
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Za pločice br. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ u oznaci veličine teoretski odgovara beskonačnosti.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

minimalni 1. utor Ø D_1	124 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	180 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	18 mm
Primjena	desno
Ključ sustava	da
Širina utora w	3 mm

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje