

Garant**Stol za podešavanje SB 1, Tip: 300****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	439900 300
GTIN	4062406206000
Razred artikla	41R

Opis**Izvedba:**

Jednostavan i udoban za korištenje, horizontalni uređaj sa zaslonom osjetljivim na dodir, prikladan za podešavanje unutarnjih i vanjskih mjernih uređaja. Uređaj je visoke kvalitete, ima čvrsto granitno postolje te visokoprecizne vodilice. Vrlo precizno motorno upravljanje regulira postavljene zadane vrijednosti, čak pri uvođenju različitih mjernih sila u stvarnom vremenu. Višejezični softver. USB sučelja za pisač i skener.

Funkcija:

- **Moguć unos unutarnjih i vanjskih mjera u milimetrima ili colima.**
- **Integriran kalkulator tolerancija s brzim odabiranjem min., maks. i srednjih vrijednosti.**
- **Spremanje favorita za ponovljeno postavljanje mjernih sredstava.**
- **Tijek (povijest) se bilježi i može se pozvati u bilo kojem trenutku.**

Dio isporuke:

Uključuje napajanje, pokrov za zaštitu od prašine, tvorničku kalibraciju, upute za rad, držače za transport.

Dodatni pribor:

Adapter br. 439910; 439912; 439915; 439916, pisač br. 085505, skener 2D bar kodova br. 439930 vel. 1950GHD, produžni kabel s utičnicama br. 081163; 081179.

Napomena:

Granica odstupanja mjerenja (MPE) prema VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 list 17.2. Dopušteni okolišni uvjeti $20\text{ °C} \pm 3\text{ K}$, izmjereni kalibriranim etalonom ili standardnim mjernim uređajima koji koriste integriranu temperaturnu kompenzaciju.

Tehnički opis

Preciznost ponavljanja (2 σ)	1 μm
Prihvat	USB sučelje
Mjerno područje, unutarnje	1 - 305 mm
Prihvat snaga	150 W
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Mjerno područje, vanjsko	40,1 - 345 mm
Preciznost	1,5 + L(mm)/300 μm
Izlazni napon	24 V, 5 A
Duljina osnovne ploče	840 mm
Očitavanje	mm / cola
Mrežna frekvencija	50 - 60 Hz
Težina	110 kg
Mrežni napon	100 - 240 V
Visina	573 mm
Dubina osnovne površine	320 mm
Očitavanje	0,001 mm
Opskrba energijom	100 – 240 V
Vrsta zaslona	TFT-zaslon na dodir
Veličina ekrana	10 col
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Postavni uređaj

Pribor

Produžni kabel s utičnicama, s prenaponskom zaštitom broj utičnica	081163
Adapter za uređaje za mjerenje provrta u 2 točke1 komad tip 90-300	439914 90-300

Ručni 2D skener tip 1950GHD	439930 1950GHD
Pisač etiketa LabelWriter Tip LW450	085505 LW450
Adapter za vanjske mjerne uređaje1 komad tip OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Garnitura adaptera za univerzalne mjerne uređaje tip UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adapter za unutarnje mikrometre1 komad tip INSIDE	439912 INSIDE
Adapter za uređaje za mjerenje provrta u 2 točke1 komad tip 35-90	439914 35-90