

Garant**Stol za podešavanje SB 1, Tip: 600****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	439900 600
GTIN	4062406206017
Razred artikla	41R

Opis**Izvedba:**

Jednostavan i udoban za korištenje, horizontalni uređaj sa zaslonom osjetljivim na dodir, prikladan za podešavanje unutarnjih i vanjskih mjernih uređaja. Uređaj je visoke kvalitete, ima čvrsto granitno postolje te visokoprecizne vodilice. Vrlo precizno motorno upravljanje regulira postavljene zadane vrijednosti, čak pri uvođenju različitih mjernih sila u stvarnom vremenu. Višejezični softver. USB sučelja za pisač i skener.

Funkcija:

- **Moguć unos unutarnjih i vanjskih mjera u milimetrima ili colima.**
- **Integriran kalkulator tolerancija s brzim odabiranjem min., maks. i srednjih vrijednosti.**
- **Spremanje favorita za ponovljeno postavljanje mjernih sredstava.**
- **Tijek (povijest) se bilježi i može se pozvati u bilo kojem trenutku.**

Dio isporuke:

Uključuje napajanje, pokrov za zaštitu od prašine, tvorničku kalibraciju, upute za rad, držače za transport.

Dodatni pribor:

Adapter br. 439910; 439912; 439915; 439916, pisač br. 085505, skener 2D bar kodova br. 439930 vel. 1950GHD, produžni kabel s utičnicama br. 081163; 081179.

Napomena:

Granica odstupanja mjerenja (MPE) prema VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 list 17.2. Dopušteni okolišni uvjeti $20\text{ °C} \pm 3\text{ K}$, izmjereni kalibriranim etalonom ili standardnim mjernim uređajima koji koriste integriranu temperaturnu kompenzaciju.

Tehnički opis

Težina	140 kg
Mrežni napon	100 - 240 V
Prihvat	USB sučelje
Visina	596 mm
Izlazni napon	24 V, 5 A
Dubina osnovne površine	320 mm
Preciznost ponavljanja (2 σ)	1 μ m
Duljina osnovne ploče	1140 mm
Mjerno područje, vanjsko	40,1 - 655 mm
Mjerno područje, unutarnje	1 - 615 mm
Mrežna frekvencija	50 - 60 Hz
Preciznost	1,5 + L(mm)/300 μ m
Očitavanje	mm / cola
Prihvat snaga	150 W
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Očitavanje	0,001 mm
Opskrba energijom	100 – 240 V
Veličina ekrana	10 col
Vrsta zaslona	TFT-zaslon na dodir
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Postavni uređaj

Pribor

Produžni kabel s utičnicama, s prenaponskom zaštitom broj utičnica	081163
Adapter za unutarnje mikrometre 1 komad tip INSIDE	439912 INSIDE
Adapter za uređaje za mjerenje provrta u 2 točke 1 komad tip 90-300	439914 90-300

Pisač etiketa LabelWriter Tip LW450	085505 LW450
Adapter za vanjske mjerne uređaje 1 komad tip OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapter za uređaje za mjerenje provrta u 2 točke 1 komad tip 35-90	439914 35-90
Ručni 2D skener tip 1950GHD	439930 1950GHD
Garnitura adaptera za univerzalne mjerne uređaje tip UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL