



LED ručni reflektor Spotlight, tip: HS5R



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081464 HS5R
GTIN	4013674139828
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

LED ručni reflektor od ABS plastike s integriranom baterijom i tri načina osvjetljenja za optimalno osvjetljenje radnog područja.

- **Uključujući pridržni magnet za pričvršćivanje na metalne predmete.**
- **Može se koristiti kao upozoravajuće svjetlo postavljanjem filtera boja.**
- **Trajanje osvjetljenja od 2 h do 9,5 h ovisno o postavljenom intenzitetu svjetla.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Svjetiljka, stanica za punjenje sa zidnim držačem, USB kabel, filter u boji, upute za rukovanje.

Tehnički opis

Jakost svjetlosti stupanj 2	105 lm
Trajanje osvjetljenja	2 h
Napon baterije	3,7 V
Kapacitet baterije	2,6 Ah
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 20

Vrsta baterije	Litij-ionska
Jakost svjetlosti	420 lm
Opskrba energijom	na akumulator
Rasvjetno tijelo	LED modul
Zakretno područje	90 stupanj
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	9,5 h
ATEX zona	nema
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka