



Momentni ključ QuickSelect sa zaštitom od promjene postavki i utičnom računom, maks. stezni moment: 130Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657095 130
GTIN	2050002047143
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka od čvrste pravokutne cijevi. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojom računom.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Prednost:

Mogućnost podešavanja unaprijed putem skale. Promjena podešenih postavki može se izbjeći skidanjem gumba za podešavanje. Ključ se može pomoću isporučenog sigurnosnog vijka i naljepnice zaštititi od manipulacija.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Prikaz	analogno
Izlazni četverokut	1/2 col
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 Nm
Težina	1430 g
maskimalan okretni moment	130 Nm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	25 - 130 Nm
Područje okretnog momenta	20 - 95 lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Standard	DIN EN ISO 6789
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	404 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	379 mm
Odziv	aktivirajući
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	468 mm
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Kalibriranje	O1

Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serijski broj	MANOSKOP® 730Fix
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400

Pribor

Dvosmjerna utična računsa izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Dvosmjerna utična računsa tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Dvosmjerna utična računsa tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Utična računsa izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Dvosmjerna utična računsa tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Dvosmjerna utična računsa tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Utična računsa tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Utična računsa tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Utična računsa Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Momentni ključ QuickSelectsa zaštitom od promjene postavki, bez nasadnog alata maks. stezni moment 130 Nm	657099 130