

**Pneumatska ravna brusilica, stezna čeljust Ø 6 mm, tip: 3550-180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Pneumatska ravna brusilica snage 1050 W s maksimalnim brojem okretaja od **18.000 okr/min.**
Ø **stezne čahure 6 mm.** Kratka izvedba.

Tehnički opis

Težina	1,2 kg
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
maksimalna potreba za zrakom	1560 l/min
Izlazna snaga	1050 W
Radna buka	81 dB(A)
Duljina	248 mm
Oznaka proizvođača	3550-180
maksimalan broj okretaja	18000 min ⁻¹
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

