



Momentni ključ s punom izolacijom s preklopnim četverokutom, maks. stezni moment: 10Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657556 10
GTIN	4000896235421
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s punom izolacijom do 1000 V prema EN 60900/VDE 0682-201.

Momentni ključ s jednim krakom, podesiv putem skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. Integrirana račna, okretanjem četverokutnog nastavka postiže se **desno i lijevo stezanje**.

Mjerne jedinice: Nm.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 6% podešene vrijednosti.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Pažnja:

Popravci se mogu izvršiti isključivo u HAZET servisnom centru, s obzirom na to da se nakon popravka treba provesti ispitivanje s 10.000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Napomena:

Za rad pod naponom do 1000 V. Na sigurnosnom području međusobno se smiju kombinirati isključivo **u potpunosti izolirani** alati.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Izlazni Četverokut	3/8 col
Prikaz	analogno
Težina	590 g
maskimalan okretni moment	10 Nm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,2 Nm
Područje okretnog momenta	2 - 10 Nm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	275 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	208 mm
Odziv	aktivirajući
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

električna izolacija	VDE 1000 V
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
---	------------