

**Momentni ključ s punom izolacijom s preklopnim četverokutom, maks. stezni moment: 25Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657556 25
GTIN	4000896235445
Razred artikla	63O

Opis**Izvedba:**

Momentni ključ s punom izolacijom do 1000 V prema EN 60900/VDE 0682-201.

Momentni ključ s jednim krakom, podesiv putem skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. Integrirana račna, okretanjem četverokutnog nastavka postiže se **desno i lijevo stezanje**.

Mjerne jedinice: Nm.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 4% podešene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Pažnja:

Popravci se mogu izvršiti isključivo u HAZET servisnom centru, s obzirom na to da se nakon popravka treba provesti ispitivanje s 10.000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Napomena:

Za rad pod naponom do 1000 V. Na sigurnosnom području međusobno se smiju kombinirati isključivo **u potpunosti izolirani** alati.

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerjenja momenta	±4 %
Izlazni Četverokut	3/8 col
Težina	640 g
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	25 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 Nm
Područje okretnog momenta	5 - 25 Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	238 mm
Ukupna duljina L	305 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

električna izolacija	VDE 1000 V
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm

020010 400