

**Vodoinstalaterska kliješta s brzom ručkom, ukupna duljina: 260mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	706340 260
GTIN	4000896188451
Razred artikla	76B

**Opis****Izvedba:**

S brzom aktivacijom poluge. Promjena postavki bez premještanja, moguća aktivacija jednom rukom. Ozubljenje otvora dodatno induktivno kaljeno za dugi vijek trajanja i zubi usmjereni suprotno od smjera okretanja za bolje pridržavanje. Precizno nasjedanje zahvaljujući laserom rezano podesivo ozubljenje. Ručke prevučene uranjanjem.

**Standard:****DIN ISO 8976****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

**Tehnički opis**

Stezni raspon za cijevi	2 col
Stezni raspon za šesterokute	50 mm
Drška	presvučeno plastikom
Standard	DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti	induktivno kaljeno
Materijal	Krom-vanadij-čelik
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

