

**Niske cipele, crne/plave VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, EU veličina cipela: 37****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092587 37
GTIN	4044348608142
Razred artikla	09C

Opis**Izvedba:**

Zaštitne cipele iz serije **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex® tehnologija za malu težinu cipela.

- **Gornji dio od vrlo laganih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Potplat TPU Athletic ESD, svjetloplavi.**
- **Uložak od prave kože.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Cipele s konstrukcijom bez šavova. Jezik protiv prašine, apliciran na gornji dio cipele. S BOA® okretnim zatvaračem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092588.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Zaštita od probijanja: Tekstil

Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Osobina: Okretni zatvarač

Tehnički opis

Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Izolacija od hladnoće	do -20 °C
Zaštita od probijanja	Tekstil
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
EU veličina obuće	37
Razred zaštite	S3
Osobina	Okretni zatvarač
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela