



Akumulatorska bušilica-odvijač s izmjenjivom glavom bušilice, tip: GSR1235FCS



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Bosch akumulatorska bušilica-odvijač

- **Kompaktna, snažna akumulatorska bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta.**
- **Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Precizni radovi i na teško dostupnim mjestima zahvaljujući kompaktnoj veličini s **držačem nastavka** ili zamjenjivim **ekscentričnim nastavkom** ili **kutnim nastavkom**. Fleksibilan rad zahvaljujući sustavu zamjene s četiri različita **FlexiClick** nastavka. Ugodno rukovanje: Nastavci kod podešavanja 16 različitih položaja ostaju na uređaju.

Dio isporuke:

Bez akumulatora, bez punjača (Cordless Concept), uključujući nastavak ekscentra, bušeću glavu, kutni nastavak za bušilicu, držač bitova.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatori i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

Napon baterije	12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	32 mm
maksimalne vibracije prema EN	<1,9 m/s ²
Područje stezanja brzostezne glave	0 - 10 mm
Težina	0,8 kg
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Broj sadržanih baterija	0
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 460 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
maskimalan mekani okretni moment	20 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo	35 Nm
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1300 min ⁻¹
tipična uporaba	Strong
Konstrukcija motora	2-polni motor
Oznaka proizvođača	GSR 12V-35 FC
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	s izmjenjivom steznom glavom, 12 V
USP2	s indikatorom napunjenosti baterije, bez baterije, u L-Boxxu

Pribor

Litij-ionski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B12 V

073855 B12