



Momentni ključ s odvojom računom s četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 50Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657205 50
GTIN	2050002047273
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojom računom s četverokutnim nastavkom. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Funkcija:

Podešavanje: brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje.

Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±4 %
maskimalan okretni moment	50 Nm
Prikaz	analogno
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Težina	800 g
Izlazni Četverokut	3/8 col
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2 Nm
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	6 - 50 Nm
Područje okretnog momenta	5 - 36 lbfft
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	288 mm
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	305,5 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	17,5 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično

Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serijska	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

Pribor

Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657590 1-3/8
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657700 1-1/2
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657590 1-1/4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657700 1-3/8
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657590 1-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657700 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657600 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657600 1-1/4
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657600 1-3/8

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment 50 Nm	657215 50
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4	657212 4